



CMBT SABB-INT-2

CMBT SABB-INT-2, Armário de supervisão avançada em baixa tensão, interior

Código: Q5WLJ0.

- > Proteção sobretensão (SPD): Sim
- > Comunicações: Ethernet
- > Armário: Poliéster reforçado
- > Equipamento: 1 R-SABB | 1 VTN

Descrição

Para facilitar a instalação do sistema SABB existem armários com os componentes do sistema já instalados, cablados e protegidos, facilitando a sua colocação em funcionamento e minimizando o tempo de instalação. Os armários CMBT-SABB foram criados para facilitar a sua instalação dentro dos centros de transformação, ocupando o mínimo espaço possível, incluindo bornes de ligação para uma rápida instalação e colocação em funcionamento. Existem centros de transformação em funcionamento, onde não é viável a instalação de captadores (CAP) devido à impossibilidade de realizar uma interrupção do fornecimento elétrico, ou devido à complexidade de instalação dos mesmos. Para resolver este problema, a Circutor desenvolveu armários com cartões T-SABB incorporados, os quais não estão associados a um captador CAP, mas que utilizam transformadores de núcleo partido, para realizar a medição de corrente evitando, assim, qualquer interrupção do fornecimento elétrico aos utilizadores finais. Para agilizar a montagem, a cablagem localiza-se na parte inferior do armário, mediante conectores aéreos, inclui um conector adicional para fazer pontes de corrente e trabalhar com segurança no armário.



CMBT SABB-INT-2

Código: Q5WLJ0.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	360 x 315 x 180 (mm)
Peso (kg)	5,5

CMBT-SABB

Armários de supervisão avançada em baixa tensão

CÓDIGO	MODELO
Interior	
Q5WGC0.	CMBT-SABB-INT-1
Q5WLJ0.	CMBT SABB-INT-2
Exterior	
Q54LL40080100	CMBT-SABB-TP-EXT-1
Q54LL40080200	CMBT-SABB-TP-EXT-2
Q54LL40080300	CMBT-SABB-TP-EXT-3

CMBT-SABB-ext exige transformadores de corrente não incluídos (3 transformadores de secundário/1A, por cada saída de BT)